



■ オプティカルアクセサリ ▶ 偏光素子ホルダ

偏光素子ホルダ

ダウンロード 2DCAD



▲ POH-30
偏光素子ホルダ φ30用



▲ POH-50
偏光素子ホルダ φ50用



▲ C-301-(1)
小型プリズムホルダ



▲ HP-AW10/HP-AG5
偏光素子ホルダ用アダプタ

● 特長 Sales Point

- POH-30、POH-50は偏光板や波長板を固定し、偏光面などの調整に使用します。
- グラントムソンプリズムや外形の小さな波長板などは、偏光素子ホルダ用アダプタを組み合わせます。
- 粗動クランプねじを緩めると粗動で360°動き、粗動クランプねじを締めるとマイクロメータヘッドで微調整できます。
- 目盛リングが独立して動きますので、任意の角度位置で0点設定ができます。
- C-301-(1)はキューブタイプのプリズムを固定するホルダで、アオリ調整などは付いていません。

製品番号	製品名	価格	適用サイズ	有効径	調整範囲	目量	ホルダ中心高さ	取付シャフト	質量
POH-30	偏光素子ホルダ φ30用	¥33,000	φ30mm、t1~13mm	φ27mm	粗動360°、 微動±4°	パーニヤ読み5'	33.9mm	φ12mm、 長さ60mm	0.15kg
POH-50	偏光素子ホルダ φ50用	¥38,000	φ50mm、t1~13mm	φ46mm		パーニヤ読み5'	43.9mm		0.25kg

製品番号	製品名	価格	適用サイズ	ホルダ中心高さ	取付シャフト	質量
C-301-(1)	小型プリズムホルダ	¥15,000	高さ35mm以下、長さ約50mmまで	28mm	φ12mm、 長さ60mm	0.4kg

製品番号	製品名	価格	使用可能な偏光素子	偏光素子外形 d (mm)	偏光素子有効寸法 E (mm)	アダプタ外形 D (mm)	アダプタ取り付けピッチ A (mm)	適用ホルダ
HP-AW10	偏光素子ホルダ用アダプタ 波長板用φ10	¥5,000	偏光フィルタ	GPF-10	φ10	φ8	φ48	POH-30
HP-AW15	偏光素子ホルダ用アダプタ 波長板用φ15	¥5,000		GPF-15	φ15	φ13	φ48	
HP-AW20	偏光素子ホルダ用アダプタ 波長板用φ20	¥5,000		GPF-20、 NPF-20-750	φ20	φ18	φ48	
HP-AG5	偏光素子ホルダ用アダプタ グラントムソンプリズム用5×5	¥5,000	グラントムソンプリズム	PM-5A、PM-5S	φ15.88	5×5	φ48	POH-30
HP-AG8	偏光素子ホルダ用アダプタ グラントムソンプリズム用8×8	¥5,000		PM-8A、PM-8S	φ19.05	8×8	φ48	
HP-AG10	偏光素子ホルダ用アダプタ グラントムソンプリズム用10×10	¥5,000		PM-10A、PM-10S	φ22.23	10×10	φ48	
HP-AG12	偏光素子ホルダ用アダプタ グラントムソンプリズム用12×12	¥5,000		PM-12A、PM-12S	φ25.40	12×12	φ48	
HP-AG14	偏光素子ホルダ用アダプタ グラントムソンプリズム用14×14	¥5,000		PM-14A、PM-14S	φ28.58	14×14	φ75	

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。

オプティカル
ベース

オプティカル
アクセサリ

オプティカル
エレメント

カメラホルダ

ミラーホルダ

レンズホルダ

偏光素子ホルダ

ホルダその他